

Garant**Viimeistelyhuopalaikka, Ø 50,8 mm, Rakeistus-vertailu: 100****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553965 100
GTIN	4062406300753
Tuoteluokka	51M

Kuvaus**Malli:**

Yleiskäyttöinen ja tehokas **nailonhuopa**.

Käyttö:

Metallipintojen puhdistukseen, rasvanpoistoon ja mattaukseen.

Tekninen kuvaus

Malli	A coarse
Hienousaste	karkea
Rakeistus-vertailu	100
Kiekon Ø	50,8 mm
Hioma-aine	Korundi
Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aineen alusta	Nailonhuopa
Tuotenimen määrite	Ø 50,8 mm
Enimmäiskierrosluku	23000 min ⁻¹

Tuotetyyppi

Hiontahuopa

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
lakka	soveltuu		
Uni	soveltuu		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		