

**Tarrakiinnitteinen hiomapaperi (A) -sarja, 100 osaa, Ø 32 mm, Rakeisuus: 320****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553963 320
GTIN	4027497149049
Tuoteluokka	53L

Kuvaus**Malli:**

Pyöröjen taustapuolet on laminoitu ja laikat kiinnittyvät itsestään tarrakiinnitteisten hiomalaikkojen nro 553995 kanssa käytettyinä. Pyörön nopeaan vaihtoon.

Käyttö:

Mikrohiontajärjestelmiin. Kumisen hiomalaikan nro 553995 maksimivaihtonopeus.

Tekninen kuvaus

Kiekon Ø	32 mm
Rakeisuus	320
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Ø 32 mm
Sovitin	Tarrakiinnitys
Tuotetyyppi	Tarrahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
puu	soveltuu		
Uni	soveltuu		
kuiva	soveltuu		