

Garant**Hienokiillotushuopalaikka kiillotukseen, Kiekon Ø: 350mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 555747 350 |
| GTIN | 4062406300944 |
| Tuoteluokka | 51G |

Kuvaus**Malli:**

Erittäin hieno kudorakenne, vähäinen kiillotustahnan kulutus, hyvä käyttöikä – ei rispaantumista. Pahvikeskiön (kiinnitys) ympärille kiedottu kangaskiekkö.

Käyttö:

Kangaslaskoskiekkoja voidaan kiinnittää haluttu määrä ja leveys. Käytetään hiomatahnojen kanssa. Käytetään **metallien** esihionnasta kiiltohiontaan (kehänopeus noin 25 – 30 m/s).

Hienokiillotushuopa kaikkien metallien ja muovien kiillotuksen tasoitukseen.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------|
| Porauksen Ø | 40 mm |
| Kiekon Ø | 350 mm |
| SupistusrenkaanØ | 22,2 mm |
| SupistusrenkaanØ | 20 mm |
| SupistusrenkaanØ | 16 mm |
| SupistusrenkaanØ | 12 mm |

| | |
|------------------|--------------|
| SupistusrenkaanØ | 1 tuuma |
| SupistusrenkaanØ | 1/2 tuuma |
| Renkaan leveys | 18 mm |
| Tuotetyyppi | Kangaslaikka |