

**Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm kova, Ulko-Ø mm / kovuus: 50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	553927 50
GTIN	4062406301132
Tuoteluokka	52E

**Kuvaus****Malli:**

Lautaslaikkojen ja hiomalaikkojen optimaalinen pikakiinnitysmekanismi (sisäkierre). Pyörö on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja kovankin käytön jälkeen.

Kumilautaslaikka, **varren Ø 6 mm**. Hiomalaikkojen kiinnittämiseen **pikajärjestelmällä, metallilukitus**.

**Käyttö:**

**Pienten tai muodoltaan vaihtelevien kappaleiden hiontaan** – työkalujen, muottien, mallien, koneiden, laitteiden, säiliöiden jne. valmistuksessa.

**Tekninen kuvaus**

Kovuusaste	kova
Ulko-Ø	50 mm
Enimmäiskierros-luku	30000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Tukilaikka

