

Garant**Poratangon vakaaja 3xD midi, Tyyppi: 10L****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 319456 10L |
| GTIN | 4062406309121 |
| Tuoteluokka | 31V |

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspitintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3xD. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspidin 6xD. Sisäorvauspitimen vakautin arvoilla **7xD** tai varren halkaisijalla $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ on **saatavilla tilauksesta**.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|-------|
| Leikkaussuunta | Vasen |
| varren $\varnothing D_2$ | 32 mm |
| Siirto Z akselille | 11 mm |
| C | 1 mm |
| Varren pituus L_s | 53 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ulkoneman pituus L_1 | 30 mm |
| Säde R | 1,2 mm |
| Kiinnitys- $\varnothing D_1$ | 10 mm |
| $\varnothing D_3$ | 40 mm |
| Kokonaispituus L_2 | 89 mm |
| Sisäorvaussyvyys enint. | 3×D |
| Tärinä | vaimennettu |
| Tuotetyyppi | Poratangon vakaaja |