

Garant**Poratangon vakaaja 5×D mini, Tyyppi: 10R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319461 10R
GTIN	4062406309213
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 8×D. SisäSORVAUSPITIMEN vakautin arvoilla **7×D** tai varren halkaisijalla $\varnothing D_2 = 25$ mm on saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

varren $\varnothing D_2$	32 mm
C	1 mm
Kokonaispituus L_2	109 mm
Säde R	1,2 mm
Siirto Z akselille	8 mm
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	10 mm

Varren pituus L_s	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja