

Garant**Poratangon vakaaja 3xD maksi, Tyyppi: 20L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319458 20L
GTIN	4062406309206
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3xD. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspidin 6xD. Sisäorvauspitimen vakautin arvoilla **7xD** tai varren halkaisijalla $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ on saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_2	126 mm
C	1,5 mm
Varren pituus L_s	60 mm
varren $\varnothing D_2$	32 mm
Siirto Z akselille	20 mm
Leikkaussuunta	Vasen

Kiinnitys- \varnothing D ₁	20 mm
\varnothing D ₃	40 mm
Säde R	1,2 mm
Ulkoneman pituus L ₁	60 mm
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja