

**Garant****Poratangon vakaaja 5×D mini, Tyyppi: 10L****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319461 10L
GTIN	4062406309220
Tuoteluokka	31V

**Kuvaus****Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

**Etu:**

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

**Sopii:**

Kaikki tavanomaiset poratangot.

**Huomautus:**

Määritä sisäSORVAUSPITIMEN vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäSORVAUSPIDINTYYPEILLE suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäSORVAUSPIDIN 8×D. SisäSORVAUSPITIMEN vakautin arvoilla **7×D** tai varren halkaisijalla **Ø D<sub>2</sub> = 25 mm on saatavilla tilauksesta.**

**Tekninen kuvaus**

Leikkaussuunta	Vasen
Säde R	1,2 mm
C	1 mm
Siirto Z akselille	8 mm
Varren pituus L <sub>s</sub>	53 mm
varren Ø D <sub>2</sub>	32 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	10 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
$\varnothing$ D <sub>3</sub>	40 mm
Kokonaispituus L <sub>2</sub>	109 mm
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	5×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja