

Garant**Poratangon vakaaja 5×D maksi, Tyyppi: 20R****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319465 20R
GTIN	4062406309411
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

Perusrunko laadukasta työkaluterästä, päällipinta ja toiminnalliset pinnat karkaistuja.

Etu:

Tärinöiden ja värähtelyjen vähennys käytettäessä kaikkien poratankotyyppien kanssa.

Sopii:

Kaikki tavanomaiset poratangot.

Huomautus:

Määritä sisäorvauspitimen vakauttimen oikea malli suorittamalla ehdottomasti törmäystarkastus eShopista saatavien Hoffmann e-Tool -tietojen avulla tai ToolScoutin kautta! Käytetyille sisäorvauspidintyypeille suositellaan ulkonemapituutta, joka on korkeintaan 3×D. Maksimiulkonema vakaaja sekä sisäorvauspidin 8×D. Sisäorvauspitimen vakautin arvoilla **7×D** tai varren halkaisijalla $\varnothing D_2 = 25 \text{ mm}$ on saatavilla tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Siirto Z akselille	20 mm
C	1,5 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Kokonaispituus L_2	166 mm
varren $\varnothing D_2$	32 mm
Leikkaussuunta	Oikea
Kiinnitys- $\varnothing D_1$	20 mm

Varren pituus L_s	60 mm
Säde R	1,2 mm
Ulkoneman pituus L_1	100 mm
Sisäsorvaussyvyys enint.	5×D
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Poratangon vakaaja