

Garant**12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 9/16tuuma****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 642532 9/16 |
| GTIN | 4062406310493 |
| Tuoteluokka | 61A |

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. Tarkkatoleranssisten neliökolojen ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi ja tukevasti.

Tiukatoleranssiset avainkoot säästävät ruuvipäitä ja muttereita. **Ohutseinäinen** työskentelyyn ahtaissakin paikoissa. 12-kulmainen (kaksoiskuusikulmainen), ruuveja ja muttereita säästävä **HT-Drive**-profiili.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------|---------------|
| Pituus | 77 mm |
| Avainkoko | 9/16 tuuma |
| Ø poistopuolella | 20,7 mm |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Standardi | ASME B 107.5M |
| Standardi | DIN EN 3709 |
| Standardi | ISO 2725-1 |
| Standardi | DIN EN 3710 |
| Standardi | DIN 3124 |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Irrotusprofiili | 12-kulmainen holkkiavain |
| Raaka-aine | Kestävää HPQ®-terästä. |
| Pinta | kromattu |
| AS-Drive-profiili | kyllä |
| Tuotetyyppi | Avainhylsy |