

**DYMO****Merkintälaite, Tyyppi: LM280F**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	085500 LM280F
GTIN	3501170968956
Tuoteluokka	08U

## Kuvaus

### Malli:

**Lujat, liikkuvan käyttäjän** merkintälaitteet muovisten tarraetikettien nopeaan tulostukseen. Kestävä lämpötulostusjälki, teipin esi- ja jälkisyöttöpituuden säätömahdollisuus. Tarkoitettu Dymo D1 -nauhoille. Voimanlähteenä ladattava **li-ioni-akku**, verkkolatauslaite. Yksinkertainen tekstinkäsittely pikakäytönäppäimillä.

### Käyttö:

Tarrat kiinnittyvät lujasti lähes kaikille sileille ja rasvattomille pinnoille.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää mustavalkoisen teippinauhan ja käyttöohjeet.

### Huomautus:

- **Asennettavissa eri kieliversioita.**
- **Saksalaisella näppäimistöllä varustettuna varastosta, ranskalainen näppäimistö saatavilla lyhyellä toimitusajalla.**

## Tekninen kuvaus

Pituus	206 mm
kirjasinkorkeus enintään	8,1 mm

Leveys	108 mm
Kirjoitusväri	musta
sopiva merkintänauhakasetti	D1
Merkkien määrä näytöllä	2×14
Tekstirivien lkm	2
Näppäimistön malli	AZERTY
Nauhan katkaiseva malli	manuaalinen
Kirjasinkokoja	3
tyyppi	LM280F
Mahdolliset merkintänauhan leveydet	6; 9; 12 mm
Kirjasinleveyksiä	2
Käytössä merkkejä/symboleja	220
Tyylien lukumäärä	6
Verkkolaite	sisältää
Erytisominaisuus	USB
Paino sisältää akun	323 g
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litiumioni
Korkeus	41 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valmistajamerkintä	Dymo 280 AZERTY
Tuotetyyppi	Merkintälaite

## Tarvikkeet

Merkintänauhakasetti 6 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085530 W
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085520 W
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085520 Y
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi T	085550 T

Merkintänauhakasetti 19 mm×3,5 m Nailon Tyyppi W	085516 W
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085520 R
Merkintänauhakasetti 9 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085540 W
Merkintänauhakasetti 9 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085540 Y
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085560 Y
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085560 W
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi W	085550 W
Merkintänauhakasetti 12 mm×7 m Polyesteri Tyyppi T	085520 T
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi Y	085550 Y
Merkintänauhakasetti 19 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085550 R
Merkintänauhakasetti 24 mm×7 m Polyesteri Tyyppi R	085560 R