



## Paineilma-iskuruuvain kompakt, Tyyppi: 7732



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079201 7732
GTIN	
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

Pienikokoinen, tehokas pienois-iskuruuvain alumiinikuoressa. Käyttäjätavallinen **Side-2-Side-ohjaus** oikea-/vasenpuoliseen vaihtoon 2-portaisella säätövivulla. 610 Nm:n enimmäisvääntömomentti, kun paino on vain 1.3 kg ja kokonaispituus vain 112 mm. Jumbovasaran iskumekanismi.

### Tekninen kuvaus

Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm
Pituus	112 mm
Valmistajamerkintä	7732
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	12,1 m/s <sup>2</sup>
Vääntömomenttialue	138 - 420 Nm
Työkalunpitimen väänninprofiili	Nelikulma
Toimintäääni	95 dB(A)

Työkalunpitimen mitta	1/2 tuuma
Enimmäisilmantarve	612 l/min
Paino	1,3 kg
Enimmäiskierrosluku	9000 min <sup>-1</sup>
Ruuvien enimmäis-Ø (8,8-12,9)	M20
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Ruuvain