

**DYMO****Tarratulostin LabelWriter, Tyyppi: LW450****Tilaustiedot**

Tilausnumero	085505 LW450
GTIN	3501170838778
Tuoteluokka	08U

**Kuvaus****Malli:**

**Helppokäyttöinen** pöytälaite **nopeaan** (51 tarraa / minuutti) ja **vaivattomaan** osoite-, lähetys-, kansio-, nimi-, CD/DVD- ja monien muiden tarrojen tuottamiseen. Erittäin teräväpiirtoinen lämpö-suoratulostus ilman ulkoisia värinauha-, väri- tai mustepatruunoita. Tarkkuus 600×300 dpi.

- **Enintään 58 mm leveille etiketeille.**
- **Yhteensopiva PC:n ja Macin kanssa, USB-liitäntä, osoitetarrojen tulostus suoraan Office-ohjelmista.**
- **Kaikkien käytössä olevien viiva- ja QR-koodien, erikoismerkkien ja kuvatiedostojen tulostukseen ja tuottamiseen, tarkkuus 300 dpi.**

**Toimituksen sisältö:**

Verkkolaite, USB-kaapeli, ohjelmisto-CD, aloitusrulla tarroille 28×89 mm.  
tyyppi: LW450

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	LW450
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	Dymo LabelWriter 450

Tuotetyyppi

Merkintälaite

---

**Tarvikkeet**

Osoite-etikettisarja, valkoinen Merkin korkeus × leveys  
36X89 mm

085565 36X89

Osoite-etikettisarja, valkoinen Merkin korkeus × leveys  
25X54 mm

085565 25X54

Osoite-etikettisarja, valkoinen Merkin korkeus × leveys  
28X89 mm

085565 28X89

Lähetysetikettisarja, valkoinen Merkin korkeus × leveys  
54X101 mm

085567 54X101