

Garant**Pikavaihtoadapteri, teräpää sisämutterilla ER 32, Tuurnan Ød1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319769 22
GTIN	4062406328900
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- **Kaksiosainen malli koostuu runko-osasta ja täsmällisestä kiristysmutterista.**
- **Laadukasta työkaluterästä, kaikki käyttöpinnat karkaistu ja pinnoitettu.**

Etu:

Erittäin helppokäyttöinen konekäyttöisten työkalujen pikavaihtojärjestelmä (AGW). Valmistele pikavaihtosovitin työkalun kanssa ja vaihda AGW:n kautta. Kiristysmutteri on kuulalaakeroitu. Moninkertaisesti joustava käyttö:

- **Nopeampi ja helpompi sovittimen vaihto, kun AGW on asetettu paikoilleen.**
- **Sopii kaikille eri valmistajien konekäyttöisille työkaluille, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.**

Käyttö:

Poraus- ja jyrsintätyöstöön konekäyttöisillä työkaluilla, joissa on ER-kiristysholkkiliitin.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	22 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyörintätarkkuus	≤ 3
Ulko-Ø D	48 mm
Tuotetyyppi	Pikavaihtosovitin

