

**HOLEX****Metallivannesahanterä 27 × 2750, Hammasta/tuuma: 5/8****Tilastiedot**

Tilausnumero	173605 5/8
GTIN	4045197275776
Tuoteluokka	12S

**Kuvaus****Malli:**

**HOLEX – Tuotanto-vannesahanterä** hyvä sahausteho.

**Käyttö:**

**Yhdistelmähammastus 0°** – värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).

**Yhdistelmähammastus 10° – yleiskäyttöön** isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).

**Normaali hammastus 0°** – pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.

**Normaali hammastus 10°** – suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

**Huomautus:**

**Uuden vanneterän käyttöönotto:** Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	27 mm
Paksuus	0,9 mm

Pituus	2750 mm
Rintakulma	0 astetta
Hammastus	combi
Lastuava aine	HSS Co 8
Tuotetyyppi	Metallivannesaha