



## Metallivannesahanterä 13 × 1138, Hammasta/tuuma: 8/12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	173500 8/12
GTIN	4045197253798
Tuoteluokka	16F

### Kuvaus

#### Malli:

**RÖNTGEN – bi-alfa-koboltti: Tehokas bimetallivanneterä**, jossa on runsaasti kromia sisältävä jousiteräs vanneosana ja kobolttiseosteinen (M42) HSS-kärkiosa (67–69 HRC). **Erittäin kovat hampaankärjet, joustava vanne.**

#### Käyttö:

**Yhdistelmähammastus 0°** – värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).

**Yhdistelmähammastus 10°** – **yleiskäyttöön** isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).

**Normaali hammastus 0°** – pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.

**Normaali hammastus 10°** – suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

#### Huomautus:

**Uuden vanneterän käyttöönotto:** Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.

### Tekninen kuvaus

Leveys	13 mm
--------	-------

Pituus	1138 mm
Paksuus	0,6 mm
Rintakulma	0 astetta
Hammastus	combi
Lastuava aine	HSS Co 8
Tuotetyyppi	Metallivannesaha