



## Halkaistu kavennusholkki jäähdytyksen kanssa, Ø 20 mm, Kiinnitys-Ø D1: 16mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302150 16     |
| GTIN         | 4060576155104 |
| Tuoteluokka  | 33T           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Schunk** GZB-S -kavennusholkki.

Joustava pituuden esisäätö mahdollista siirrettävällä välikappaleella.

#### Jäähdytyskanavaurat.

#### Käyttö:

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Erittäin korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuutta kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus  $\pm 5 \mu\text{m}$  (järjestelmätarkkuus  $3 \times D$ ).
- Pyörintätarkkuus  $\pm 2 \mu\text{m}$  (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

#### Sopii:

Hydraulikiristysistukka, kiinnitys-Ø 20 mm.

### Tekninen kuvaus

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Kokonaispituus L              | 52,5 mm |
| Ø D                           | 20 mm   |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>    | 16 mm   |
| Tuotenimen määrite            | Ø 20 mm |
| Järjestelmän pyörintätarkkuus | 5 µm    |

Tuotetyyppi

Kavennusholkki ulosvetosuojalla