



Halkaistu kavennusholkki tiivistetty, Ø 20 mm, Kiinnitys-Ø D1: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	302165 10
GTIN	4060576159812
Tuoteluokka	33T

Kuvaus

Malli:

SchUNK GZB-S, tiiviste.

Jäähdytysnestetiivis 80 baariin asti.

Joustava pituuden esisäätö mahdollista siirrettävällä välikappaleella.

Tiivistetty (kumitulppa).

Käyttö:

- Poraamiseen, kalvimiseen, jyrsimiseen ja työkalujen teroittamiseen.
- Äärimmäisen joustava kiinnityshalkaisijan kaventumisen ansiosta.
- Korkea vääntömomentti takaa enemmän lastutilavuutta kuin suorakiinnitys.
- Pyörintätarkkuus $\pm 5 \mu\text{m}$ (järjestelmätarkkuus $3 \times D$).
- Pyörintätarkkuus $\pm 2 \mu\text{m}$ (kavennusholkille).
- Käytettävissä kaikissa tavallisissa hydraulikiristysistukoissa.

Tekninen kuvaus

Ø D	20 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Ulko-Ø	20 mm
Tuotenimen määrite	Ø 20 mm
Järjestelmän pyörintätarkkuus	5 μm
Tuotetyyppi	Kavennusholkki ulosvetosuojalla

