

Leveys	84 mm
Mittausalue	10 - 90 N
Tarkkuus	0,2 %
Pituus	191 mm
Näyttötarkkuus	0,02 N
Mittausarvomuisti	50
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Dynamometri