

Näyttötarkkuus	0,5 N
Korkeus	42 mm
Leveys	84 mm
Pituus	191 mm
Mittausalue	250 - 2250 N
Mittausarvomuisti	50
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Dynamometri