



Käsikäyttöinen dynamometri DFG, Mittausalue: 50N



Tilaustiedot

Tilausnumero	479025 50
GTIN	2050002070738
Tuoteluokka	47F

Kuvaus

Malli:

Väri näyttöä varustettu dynamometri veto- ja painovoiman täsmälliseen mittaamiseen. Kestävä painevalukotelo.

- **Nykyisen voima- ja huippuarvon näyttö.**
- **Ohjelmoitavat toimintopainikkeet.**
- **Toleranssirajojen valvonta optisella ja akustisella näytöllä.**
- **Mittausarvomuisti.**
- **Tallennettujen arvojen tilastollinen analyysi.**
- **Tietojen viennin rajapinta.**
- **Näyttö vaihdettavissa: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

Toimituksen sisältö:

Kuljetuslaukku, latauspistoke USB-liitäntäkaapelilla, varusteet (painolevy, koukku, kärki, V-ura, jatkokappale).

Erikoistarvike:

Manuaaliset koealustat nro 479029.

Tekninen kuvaus

Korkeus	42 mm
---------	-------

Tarkkuus	0,2 %
Pituus	191 mm
Näyttötarkkuus	0,01 N
Mittausalue	5 - 45 N
Leveys	84 mm
Mittausarvomuisti	50
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Dynamometri