

**Metallivannesahanterä 27 × 3660, Hammasta/tuuma: 10/14****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 173755 10/14 |
| GTIN | 4045197275738 |
| Tuoteluokka | 12S |

Kuvaus**Malli:**

HOLEX – Tuotanto-vannesahanterä hyvä sahausteho.

Käyttö:

Yhdistelmähammastus 0° – värähtely erittäin vähäistä, isolle poikkipinta-alueelle (putkille ja profiileille, umpimateriaalille enint. 70 mm).

Yhdistelmähammastus 10° – yleiskäyttöön isoille poikkipinta-alueille (umpimateriaalille 50 mm:stä alkaen).

Normaali hammastus 0° – pienille ja keskisuurille poikkileikkauksille, joissa kosketuspituus enint. 70 mm.

Normaali hammastus 10° – suuremmille poikkileikkauksille alkaen 50 mm:n kosketuspituudesta.

Huomautus:

Uuden vanneterän käyttöönotto: Katso GARANT lastuamiskäsikirja nro 110010 ja infosivu.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------|--------|
| Paksuus | 0,9 mm |
| Leveys | 27 mm |

| | |
|---------------|------------------|
| Pituus | 3660 mm |
| Rintakulma | 0 astetta |
| Hammastus | combi |
| Lastuava aine | HSS Co 8 |
| Tuotetyyppi | Metallivannesaha |