

Garant**Säädettävä käsikalvin, Ø h10 DC: 10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 160600 10 |
| GTIN | 4045197250865 |
| Tuoteluokka | 110 |

Kuvaus**Malli:**

Suuri säätöalue. Hienosäätö tulkikirenkaalla tai kaarimikrometrillä.
Terässä kartiomainen leikkuu - terät takaa ja ympäriltä hiotut.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Nimellis-Ø D _c | 10 mm |
| Säätöalueen Ø | 10 - 11 mm |
| Varren nelikulmio □ | 4,9 mm |
| Terän pituus L _c | 34 mm |
| Kokonaispituus L | 115 mm |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttö poraustavalla | läpireiällä |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Phillips-BIT |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--|----------|----------------|-----------|
|--|----------|----------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu |
| Teräs < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin |
| Öljy | soveltuu |
| kuiva | sopii rajoituksin |