

**Garant****Säädettävä käsikalvin, Ø h10 DC: 37mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	160600 37
GTIN	4045197250964
Tuoteluokka	110

**Kuvaus****Malli:**

Suuri säätöalue. Hienosäätö tulkikirenkaalla tai kaarimikrometrillä.  
Terässä kartiomainen leikkuu - terät takaa ja ympäriltä hiotut.

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	37 mm
Säätöalueen Ø	37 - 45 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	108 mm
Kokonaispituus L	325 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
--	-----------------	----------------------	------------------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin