

**Garant****Säädettävä käsikalvin, Ø h10 DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	160600 12
GTIN	4045197250889
Tuoteluokka	110

**Kuvaus****Malli:**

Suuri säätöalue. Hienosäätö tulkikirenkaalla tai kaarimikrometrillä.  
Terässä kartiomainen leikkuu - terät takaa ja ympäriltä hiotut.

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Säätöalueen Ø	12 - 13,5 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	41 mm
Kokonaispituus L	135 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	Tehdasnormi
Käyttö poraustavalla	läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

**Käyttäjätiedot**

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin
Öljy	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin