



Paineilma-kulmahiomakone, Tyyppi: 52639



Tilaustiedot

Tilausnumero	079327 52639
GTIN	616026526396
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen ja tehokas kulmahiomakone, kierrosluvun seurannan ansiosta kierrosluku pysyy muuttumattomana myös kuormitettuna. **Ergonominen, kapea rakenne** helpottaa käsittelyä. **Paineilmanpoisto säädettävissä 360°**, kylmyyttä eristävä, kääntyvä kahva. Molemmilla puolilla käytettävä, **värinää vähentävä tukikahva**.

M14-kiinnitys, karalukitus.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Tekninen kuvaus

Enimmäisilmantarve	1218 l/min
Valmistajamerkintä	52639
Paino	2,5 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	2,3 m/s ²
laikan vähimmäis-Ø	125 mm
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm

Toimintäääni	80 dB(A)
Enimmäiskierrosluku	12000 min ⁻¹
Antoteho	970 W
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone