



## Paineilma-suorahiomakone G2424, kiristysholkkien Ø 6 mm pitkä, Tyyppi: S250



### Tilaustiedot

Tilausnumero	079448 S250
GTIN	7322590019907
Tuoteluokka	03R

### Kuvaus

#### Malli:

**Tehokas ja vankka suorahiomakone**, jossa on **tasainen käynti**. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Käyttöön optimoidut enimmäiskierrosluvut välillä **8500 ja 25000 1/min**.

Pitkä, kapeakarainen malli, erityisesti reikien hiontaan. Pituus 317 mm.

**Kiristysholkkien Ø 6mm.**

#### Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

#### Varaosa:

**Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):**Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

### Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	G2424 S250
Antoteho	900 W
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
Paino	0,96 kg
Enimmäisilmantarve	870 l/min

Enimmäiskierrosuku	25000 min <sup>-1</sup>
Toimintääni	85 dB(A)
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	3,5 m/s <sup>2</sup>
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

## Tarvikkeet

Kiristysolkki suorahiomakoneille Kiristysolkkien Ø 6 mm	079459 6
---	----------