



Paineilma-kulmahiomakone, Tyyppi: G2588-230



Tilaustiedot

Tilausnumero	079312 G2588-230
GTIN	7322590043933
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat kulmahiomakoneet, joiden kierrosluku pysyy lähes muuttumattomana myös kuormitettuna. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Kulmahiomakone, antoteho 1700 Wattia, kovaan käyttöön. jatkuvasti korkea poistoteho. Ergonomisesti suunniteltu.

M14-kiinnitys.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa-ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Paino	2,4 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	7,8 m/s ²
Toimintäääni	90 dB(A)
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	16 mm
Enimmäisilmantarve	2160 l/min

Laikan enimmäis-Ø	230 mm
Enimmäiskierrosuku	6600 min ⁻¹
Antoteho	1700 W
Valmistajamerkintä	G2588-230-M14
Paineilmaliitäntä	1/2 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone