

Garant**GARANT Softcut® viistejyrsin MTC, reiällä, Kulma γ : 60astetta****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215540 60
GTIN	4045197809711
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

Käyttö:

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

Huomautus:

Portaattomat pinnat saavutetaan kääntöterillä nro 215321 – 215398.

GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2, käytetään** terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysreiän \emptyset	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Sopiva kääntöterä	AP.T 1335..
Kulma γ	60 astetta
suurin \emptyset D ₁	47 mm
vaikuttava terien lukumäärä Z _{eff}	3

Kokonaispituus L_{ges}	52 mm
saavutettava viisteen leveys b	14,7 mm
Pienin $\varnothing D$	17 mm
saavutettava viisteen korkeus h	25,5 mm
saavutettava viisteen pituus l	29,5 mm
Sarja	Softcut®
Hampaan syöttö arvossa h_{max}	0,12 mm
Kääntöterien lukumäärä	9
varren malli	reiällä
Terien jako	epätasainen
Sisäjähdytys	kyllä
Lastuamisstrategia	MTC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja 10 osaa	219826