



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: 53531



Tilaustiedot

Tilausnumero	079443 53531
GTIN	616026535312
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Dynabrade – paineilmasuorahiomakone. Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija. **Tehokas** suorahiomakone, suurin kierrosluku **18000 1/min.** Vankka, kiinteä **teräksinen jatko-osa** mahdollistaa **vähätärinäisen** työstön vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Tekninen kuvaus

Kiristysholkkien Ø	6 mm
Toimintäääni	84 dB(A)
Paino	2,2 kg
Enimmäiskierrosluku	18000 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	53531
Pituus	467 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	3,2 m/s ²
Enimmäisilmantarve	1128 l/min
Antoteho	744 W

Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Suorahiomakone