

**Garant****Konekierretappi HSSE-PM, Kovakromi, M: M1,6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	134270 M1,6
GTIN	4045197075215
Tuoteluokka	11H

**Kuvaus**

Malli: Kovakromattu pinta pienentää materiaalin alkuvastusta ja pidentää tapin kestoikää. Käyttö: Soveltuu materiaaleille, joiden vetolujuus on enint. 450 N/mm<sup>2</sup>. Kierretyyppi: M Lastuava aine: HSS E PM Standardi: DIN 371 Toleranssiluokka: ISO 2 6H Kierteenousu: 0,35 mm Kokonaispituus L: 40 mm varren Ø D<sub>s</sub>: 2,5 mm Varren nelikulmio □: 2,1 mm Alkureiän Ø: 1,25 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteenousu	0,35 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteen Ø	1,6 mm
Alkureiän Ø	1,25 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 371
varren Ø D <sub>s</sub>	2,5 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Lastuava aine	HSS E PM
Kierteen syvyys	3,2 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M1,6

Pinnoitus	Kovakromi
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	40 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Kierretappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	28 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	28 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	23 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	27 m/min	P
CuZn	sopii rajoituksin	28 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		