



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: 60051



Tilaustiedot

Tilausnumero	079441 60051
GTIN	616026600515
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Dynabrade – paineilmasuorahiomakone.

Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija. **Roottorijarru:** Moottori pysähtyy sammutuksen jälkeen sekunnin sisällä. Turbiinikäyttöinen pienhiomakone ilman vaihdetta, suurin kierrosluku **60000 1/min.** Keraamilaakeroitu paineilmakäyttölaite, **patentoitu kierroslukuvalvonta** takaa tasaisena pysyvän kierrosluvun kuormituksessa.

Käyttö:

Vain öljyttömän paineilman käyttö sallittu. Älä öljyä!

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Tekninen kuvaus

Toimintäääni	78 dB(A)
Pituus	135 mm
Antoteho	75 W
Kiristysholkkien Ø	3 mm
Valmistajamerkintä	60051
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Enimmäiskierrosluku	60000 min ⁻¹

Enimmäisilmantarve	228 l/min
Paino	0,45 kg
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Suorahiomakone