

Garant**Kierreleuat 6g, M: M1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140300 M1
GTIN	4045197083012
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto. \geq **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **1 3/4 -kierteen etuviiste**. Toleranssialue 6h.

Tekninen kuvaus

Nousu	0,25 mm
Korkeus	5 mm
Ulko-Ø	16 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6h
Kierteen koko	M1
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS

Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		