

Garant**Varsi-kierrejrysin 1,5×D, TiAlN, M: M3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	139652 M3
GTIN	4045197359551
Tuoteluokka	11J

Kuvaus**Malli:**

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.

Etu:

Upotus ja kierteen jrsintä yhdessä työvaiheessa.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,5 mm
HammaslukuZ	3
Syöttö f_z teräksessä < 60 HRC	0,006 mm
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varren pituus L_s	28 mm
Sisäjähdytys	ei
Kierteen syvyys	4,26 mm
Kierteen koko	M3
Nimellis- $\varnothing D_c$	2,44 mm

Terän pituus L_c	4,26 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L_1	4,66 mm
Kaulan $\varnothing D_1$	3,3 mm
Pinnoitus	TiAlN
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	TKM
Kierrenormi	DIN 13
Varsi	DIN 6535 HA
Käyttö poraustavalla	enintään $1,5 \times D$ läpäreiällä
Käyttö poraustavalla	enintään $1,5 \times D$ pohjareiällä
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Varren toleranssi	h6
Värirenas	pun.
Sis-/ulkokäyttö	Sisäkierre
Tuotetyyppi	Kierrejärsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	30 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	35 m/min	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	30 m/min	H
Teräs < 65 HRC	sopii rajoituksin	27 m/min	H
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin	25 m/min	H
kuiva	soveltuu		