



Tarkkuussyylinderilukko ilman lukkosylinteriä, Kotelon Ø: 45mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085816 45
GTIN	2050000971969
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussyylinderilukko, niklattu messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu, kromattu, kaksoislukittava terässanka. Integroitu lukkosylinteri nro 950050 (ei nro 085816) mahdollistaa yksilöllisen mukautuksen/integroinnin olemassa olevaan lukitusjärjestelmään (DOM). Lukkosylinteri nro 950050 mahdollistaa yksilöllisen kokoonpanon.

Huomautus:

Lukkosylinterit yksilöllisiin tarpeisiin, katso nro 950050 ja nro 950072, **ryhmä 95**

Työtilavarusteluettelo nide 3.

Tekninen kuvaus

Sulkemistapa	Nastasyylinderilukko
Sanka karkaistu	kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä	kyllä
Lukitusnumerokehä	HO 001 - 200 tai lukitusjärjestelmän lukitusnumero
Rungon materiaali	niklattu messinki
Kotelon Ø	45 mm

Sangan materiaali	teräs
sopii lukkosylintereille	kyllä
Sangan Ø	6 mm
liitettävissä lukitusjärjestelmään	kyllä
Sanka kaksoissalvattu	kyllä
Tuotetyyppi	Riippulukko