



Paineilma-suorahiomakone G2424, kiristysholkkien Ø 6 mm pitkä, Tyyppi: S085



Tilaustiedot

Tilausnumero	079448 S085
GTIN	7322590019891
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Tehokas ja vankka suorahiomakone, jossa on **tasainen käynti**. Turvakytkin estää laitteen tahattoman käynnistyksen. Käyttöön optimoidut enimmäiskierrosluvut välillä **8500 ja 25000 1/min**.

Pitkä, kapeakarainen malli, erityisesti reikien hiontaan. Pituus 317 mm.

Kiristysholkkien Ø 6mm.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Varaosa:

Valikoidut huoltosarjat (Service-Kits):Lähes kaikkiin Atlas Copcon painetyökaluihin on pyynnöstä saatavissa varaosa- ja huoltosarjoja ennakoivaa huoltoa ja kunnossapitoa varten.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	13 mm
Toimintaääni	70 dB(A)
Valmistajamerkintä	G2424 S085

EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	5,3 m/s ²
Antoteho	440 W
Paino	0,96 kg
Enimmäisilmantarve	252 l/min
Paineilmaliitäntä	3/8 tuuma
Kiinnityskierre	BSP
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneille Kiristysholkkien Ø 6 mm	079459 6
---	----------