



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: 52855



Tilaustiedot

Tilausnumero	079441 52855
GTIN	616026528550
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Dynabrade – paineilmasuorahiomakone.

Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija. Säädettävä suora kynähiomakone. Vankka ilmamoottori sopii öljypitoiselle paineilmalle, kierrosluvun portaaton säätö 35000 min⁻¹ – 60000 min⁻¹. Integroitu virtapainike, muistitoiminto.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Tekninen kuvaus

Kiristysholkkien Ø	3 mm
Enimmäiskierrosluku	60000 min ⁻¹
Paino	0,61 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Antoteho	75 W
Toimintäääni	67 dB(A)
Pituus	114 mm

Enimmäisilmantarve	170 l/min
Valmistajamerkintä	52855
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Kiinnityskierre	NPT
Tuotetyyppi	Suorahiomakone