

**Garant****Kierreleuat Vasenkätinen kierre, M-LH: M24****Tilastiedot**

Tilausnumero	140620 M24
GTIN	4045197083746
Tuoteluokka	11K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.

**1 3/4 -kierteen etuviiste. Molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan.**Tekninen kuvaus**

Korkeus	22 mm
Nousu	3 mm
Ulko-Ø	55 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	M24
Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS

Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Vasen
Tuotetyyppi	Kierreleuat

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		