

**HOLEX®****Kierreleuat, M: M10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140450 M10
GTIN	4045197595218
Tuoteluokka	12K

**Kuvaus****Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.  $\geq$  **M3 molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu** helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. **2 kierteen etuviiste. Lämpetty ja nitrattu**, rintakulma n. 15°.

Kierretyyppi: M

Kylkikulma: 60 astetta

Lastuava aine: HSS E

Standardi: EN 22568

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 30 mm

Korkeus: 11 mm

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	11 mm
Nousu	1,5 mm
Ulko-Ø	30 mm

Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	10
Kierretyyppi	M
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS E
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea