

Garant**Kierreleuat Vasenkätinen kierre, M-LH: M2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140620 M2
GTIN	4045197083609
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.

1 3/4 -kierteen etuviiste.

Leikkaussuunta: Vasen

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,4 mm

Ulko-Ø: 16 mm

Korkeus: 5 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus	5 mm
Nousu	0,4 mm
Ulko-Ø	16 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	M2

Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Vasen
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		