

Garant**Kierreleuat Vasenkätinen kierre, M-LH: M20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	140620 M20
GTIN	4045197083722
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**

Suljettu, uritettu muoto.

1 3/4 -kierteen etuviiste. Molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan.

Tekninen kuvaus

Nousu	2,5 mm
Korkeus	18 mm
Ulko-Ø	45 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	M20
Kierretyyppi	M-LH
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS

Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Vasen
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		