



## Suojaöljy 3-36, Sisältö: 500ml



### Tilaustiedot

Tilausnumero	083025 500
GTIN	5412386006319
Tuoteluokka	08E

### Kuvaus

#### Malli:

**Puhdistus- ja suojaöljy metallipinnoille.** Poistaa likaa, **syrjäyttää kosteuden** ja jättää ohuen suojakalvon. Muodostaa pinnoille tasaisen kiillon. Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja. Elintarvikehyväksyntä NSF® H2.

#### Huomautus:

**Pakkauksen sisältö 500 ml (+ 25 %).**

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia. Alhaisen kaasupitoisuuden ansiosta tehoinen pitoisuus on jopa n. **95 %**, mikä takaa maksimaalisen suorituskyvyn.

### Tekninen kuvaus

Vaarallisten aineiden luokka	2.1
Sisältö	0,5 l
veteenliukenevuus	emulgoitavissa
Suihkutuspää	Vakio
Väri	sininen-vihreä

Vaarallisen aineen tunnus	GHS02: Liekki
leimahduslämpötila	78 °C
kiehumispiste	190 - 250 °C
Dynaaminen viskositeetti	3,9 mPas
Säilytyslämpötila	15 - 50 °C
Malli	Suihketölkki
Tuotetyyppi	Järjestelmäpuhdistusaine/ puhdistusöljy