

SONO+SWISS®

Ultraäänitehopuhdistusaine T4, Täyttömäärä l/kg: 10**Tilaustiedot**

Tilausnumero	082934 10
GTIN	2050002050358
Tuoteluokka	04E

Kuvas**Malli:**

Erittäin riittoisa vesipohjainen pesutiiviste (poikkeus: T3 jauhemainen); kehitetty erityisesti käyttöön ultraäänipuhdistuksessa; biohajoava. Hyvin puhdistavat **tiivisteet** pidentävät laitteiden käyttöikää, ovat riittoisia ja biologisesti hajoavia. Tehopuhdistajat on kehitetty erityisesti ultraäänikylpyyn (vaahtoavuus jne.) ja tehoavat siksi erityisen hyvin kaikissa puhdistamiseen käytetyissä ultraäänikylvyissä, joiden taajuusalue on 25 – 130 kHz. Yhdessä ultraäänien synnyttämän kavitaatiovoiman kanssa tehopuhdistajat irrottavat osista likaa tehokkaasti ja kuitenkin hellävaraisesti. Sellaiset puhdistusaineet, joita ei ole tarkoitettu erityisesti ultraäänikylpyyn, sisältävät mahdollisesti ioneja, jotka edistävät materiaalin kulumista tai korroosiota. Voimakkaasti syövyttäviä ja siten käyttöikää lyhentäviä ovat esimerkiksi halogeeni-ionit. Näistä syövyttävimpiä ovat kloridit ja fluoridit happamassa väliaineessa.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteille (esim. nro 082922; 082923; 082924; 082925).

Huomautus:

Muita erikoispuhdistusaineita ja pakkauskokoja on saatavilla tilauksesta. 25 litran säiliö on saatavilla verkkokaupasta.
Ei saatavissa kaikissa maissa.

Tekninen kuvaus

Puhdistusainetyyppi	Neutraali puhdistusaine
Vaikutusaika	1 - 5 min
Valmistajamerkintä	T4
Sekoitusuhde	5 – 10 %
Säilytyslämpötila	5 - 30 °C
Nestetäyttökapasiteetti	10 l
Tuotetyyppi	Ultraäänitehopuhdistusaine