

SONO+SWISS®

Ultraäänitehopuhdistusaine T4, Täyttömäärä l/kg: 2,5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	082934 2,5
GTIN	2050000969102
Tuoteluokka	04E

Kuvas**Malli:**

Erittäin riittoisa vesipohjainen pesutiiviste (poikkeus: T3 jauhemainen); kehitetty erityisesti käyttöön ultraäänipuhdistuksessa; biohajoava. Hyvin puhdistavat **tiivisteet** pidentävät laitteiden käyttöikää, ovat riittoisia ja biologisesti hajoavia. Tehopuhdistajat on kehitetty erityisesti ultraäänikylpyyn (vaahtoavuus jne.) ja tehoavat siksi erityisen hyvin kaikissa puhdistamiseen käytetyissä ultraäänikylvyissä, joiden taajuusalue on 25 – 130 kHz. Yhdessä ultraäänien synnyttämän kavitaatiovoiman kanssa tehopuhdistajat irrottavat osista likaa tehokkaasti ja kuitenkin hellävaraisesti. Sellaiset puhdistusaineet, joita ei ole tarkoitettu erityisesti ultraäänikylpyyn, sisältävät mahdollisesti ioneja, jotka edistävät materiaalin kulumista tai korroosiota. Voimakkaasti syövyttäviä ja siten käyttöikää lyhentäviä ovat esimerkiksi halogeeni-ionit. Näistä syövyttävimpiä ovat kloridit ja fluoridit happamassa väliaineessa.

Käyttö:

Ultraäänipuhdistuslaitteille (esim. nro 082922; 082923; 082924; 082925).

Huomautus:

Muita erikoispuhdistusaineita ja pakkauskokoja on saatavilla tilauksesta. 25 litran säiliö on saatavilla verkkokaupasta.
Ei saatavissa kaikissa maissa.

Tekninen kuvaus

Vaikutusaika	1 - 5 min
Säilytyslämpötila	5 - 30 °C
Valmistajamerkintä	T4
Sekoitusuhde	5 – 10 %
Puhdistusainetyyppi	Neutraali puhdistusaine
Nestetäyttökapasiteetti	2,5 l
Tuotetyyppi	Ultraäänitehopuhdistusaine