

Garant**Teränpidin Heavy-Duty-Plus otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2:
184/250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	274079 184/250
GTIN	4062406378615
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274006 kanssa.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.

D_2 = 999 kokomerkinässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t_{max}	120 mm
enintään 1. piston Ø D_2	250 mm
vähintään 1. piston Ø D_1	184 mm
Käyttötapa	Oikea
Järjestelmäavain	kyllä
Pistoleveys w	8 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

