



## Kolmikulmaholkkiavain, Ruuveille: M12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	623503 M12
GTIN	4062406380564
Tuoteluokka	62C

### Kuvaus

**Malli:**

Tarkkuusteräsputkea, sinkitty, mukana vääntötanko.

**Käyttö:**

Standardin DIN 22424 mukaiset kolmikulmaruuvit ja DIN 22425 mukaiset kolmikulmamutterit.

**Standardi:****DIN 22417 A**

Varren pituus: 160 mm

Pään korkeus, sisämitta F: 16,55 mm

Varren Ø: 19 mm

### Tekninen kuvaus

Ruuveille	M13
Varren pituus	160 mm
Pään korkeus, sisämitta F	16,55 mm
Varren Ø	19 mm
Standardi	DIN 22417 A

Irrotusprofiili	kolmikulmainen holkkiavain
Raaka-aine	Teräsputki
Pinta	sinkitty
Tuotetyyppi	Holkkiavain