



## Tarkkuussyylinterilukko lukkosylinteri, sarjalukittava, Kotelon Ø: 45mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	085812 45
GTIN	2050000971945
Tuoteluokka	08Q

### Kuvaus

#### Malli:

Tarkkuussyylinterilukko, niklattu messinkirunko, ruostumaton lukitusmekanismi, karkaistu, kromattu, kaksoislukittava terässanka. Integroitu lukkosylinteri nro 950050 (ei nro 085816) mahdollistaa yksilöllisen mukautuksen/integroinnin olemassa olevaan lukitusjärjestelmään (DOM). Lukkosylinteri nro 950050 mahdollistaa yksilöllisen kokoonpanon.

#### Huomautus:

Lukkosylinterit yksilöllisiin tarpeisiin, katso nro 950050 ja nrp 950072, **ryhmä 95**

**Työtilavarusteluettelo nide 3.**

### Tekninen kuvaus

Sanka kaksoissalvattu	kyllä
Sangan materiaali	teräs
Rungon materiaali	niklattu messinki
Avainten määrä	2
toimitus ilman lukkosylinteriä	ei
Kotelon Ø	45 mm
Lukitusnumerokehä	HO 001 - 200

sopii lukkosylintereille	kyllä
Sulkemistapa	Nastasynterilukko
Sanka karkaistu	kyllä
liitettävissä lukitusjärjestelmään	kyllä
Sangan Ø	6 mm
Sulkeminen	sarjalukittava
Lukkojen lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Riippulukko