

Garant**Kierreleuat Kuusikulma, M: M12****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 140920 M12 |
| GTIN | 4045197083906 |
| Tuoteluokka | 11K |

Kuvaus**Malli:**

Ulkkokuusikulma standardinmukaisille avainmitoille. **Ilman** vuolevaa etuleikkuuta. **1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Huomautus:

Vaurioituneiden kierteiden uudelleenkierteitykseen tai kierteittämiseen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,75 mm

Avainkoko: 36 mm

Korkeus: 14 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------|---------|
| Korkeus | 14 mm |
| Avainkoko | 36 mm |
| Nousu | 1,75 mm |
| Kierteen koko | M12 |

| | |
|------------------|-------------|
| Kierrettyyppi | M |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Lastuava aine | HSS |
| Standardi | DIN 382 |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Tuotetyyppi | Kierreleuat |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | | |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | | |
| Teräs < 1100 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | sopii rajoituksin | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |