

Garant**Kierreleuat HSS, MF: 28X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	141050 28X1,5
GTIN	4045197084293
Tuoteluokka	11K

Kuvaus**Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 1,5 mm

Ulko-Ø: 65 mm

Korkeus: 18 mm

Tekninen kuvaus

Nousu	1,5 mm
Korkeus	18 mm
Ulko-Ø	65 mm
Toleranssiluokka	DIN 13 6g
Kierteen koko	M28×1,5

Kierretyyppi	MF
Kylkikulma	60 astetta
Lastuava aine	HSS
Standardi	EN 22568
Leikkaussuunta	Oikea
Tuotetyyppi	Kierreleuat

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		