

**Garant****Kierreleuat HSS, MF: 6X0,5****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 141050 6X0,5  |
| GTIN         | 4045197083968 |
| Tuoteluokka  | 11K           |

**Kuvaus****Malli:**Suljettu, uritettu muoto; **moleminpuolinen vuoleva etuleikkuu.****1 3/4 -kierteen etuviiste.**

Leikkaussuunta: Oikea

Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Nousu: 0,5 mm

Ulko-Ø: 20 mm

Korkeus: 5 mm

**Tekninen kuvaus**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Nousu            | 0,5 mm    |
| Korkeus          | 5 mm      |
| Ulko-Ø           | 20 mm     |
| Toleranssiluokka | DIN 13 6g |
| Kierteen koko    | M6x0,5    |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Kierretyyppi   | MF          |
| Kylkikulma     | 60 astetta  |
| Lastuava aine  | HSS         |
| Standardi      | EN 22568    |
| Leikkaussuunta | Oikea       |
| Tuotetyyppi    | Kierreleuat |

### Käyttäjätiedot

|                               | Sopivuus          | V <sub>c</sub> | ISO-koodi |
|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini<br>(lyhytlastuinen)  | sopii rajoituksin |                |           |
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          |                |           |
| Öljy                          | soveltuu          |                |           |
| kuiva                         | sopii rajoituksin |                |           |